

减压阀

MS12N-LR

产品代号: 535024

FESTO

带 NPT 螺纹

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 系列 | MS |
| 驱动器锁 | 旋转手柄, 带锁定 集成有锁定装置的旋转手柄 带附件, 可锁定 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 先导驱动的膜片式减压阀 |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 工作压力 MPa | 0.08 ... 2.1 MPa |
| 工作压力 | 0.8 ... 21 bar |
| 压力控制范围 | 0.15 ... 16 bar |
| 流量, 二级排气 | <= 600 l/min |
| 标准额定流量 | 12,000 ... 22,000 l/min |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| 工作介质 | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 安装类型 | 线路安装 带安装支架 可选 |
| 材料信息, 盖子 | PA |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 下方盖子 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 弹簧 | 弹簧钢 |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 膜片 | NBR |
| 材料信息, 阀杆 | 锻造铝合金 NBR 高合金钢, 耐腐蚀 |