



# 分支模块 MS12-FRM

产品代号: 535035

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
装配置	任意
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 20 bar
主流动方向 1->2 上的标准额定流量	25,000 ... 42,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [---]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 4	G1
材料信息, 壳体	压铸铝