



# 过滤器

## MS4N-LF-1/8-CUV

产品代号: 535672

FESTO

5 μm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从左到右。



### 技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	全自动
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	25 ml
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	2 ... 12 bar
标准额定流量	1,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
输出空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	349 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	1/8 NPT
气动连接, 气口 2	1/8 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	压铸铝 锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA
材料信息, 分离板	POM