

Checkbox CHB-C-X


产品代号: 536084
将被停止供应的产品

FESTO

紧凑型结构

将停止供货的产品，

供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
最大部件直径	25 mm
计数功能	是
防护等级	IP64
位移传感器接口	符合RS 485 规定
最大部件长度	取决于传送带的速度以及所需的分辨率
最小部件直径	0.5 mm
最小部件长度	1 mm
输出	传送带设备控制 传送带控制 / 待命状态 警告?状态信息 次品 合格部件, 方位错误 合格部件, 方位正确 故障信息输出 PLC_Power 计数器预设值已经达到
输入	外部启动 Counter Reset 外部错误 Camera - Enable 内建传感器2 内建传感器 1 外置式传感器 外部示范 Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 按键失效
每个型号记忆内存所能储存的不同方位的数量 (最大值)	8
型号记忆内存的最大数量	12
数量预选	CheckKon 软件
计数范围	1 - 2 Mrd.
内部保险丝	8 A 保险丝
电子输出限制	700 mA
PLC连接处的最大总电流	1 A
额定工作电压 DC	24 V
空载输出的电流消耗	750 mA
许用压力波动	+/- 15 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
环境条件	干燥

特性	值
	对强烈的外部光源进行屏蔽 尽可能干净的环境空气
环境温度	-5 ... 50 °C
成像设备分辨率	6/100 mm
曝光时间	128 ... 1,024 μ s
诊断接口	4针 M12x1 RS 232 接口 115 Kbaud 插头插座