

控制系统

CMCB-D1-CC-S0

产品代号: 8118456

FESTO



技术参数

特性	值
使用指南	该产品仅适用于工业用途。住宅区可能需要采取干扰抑制措施。
设计结构	控制柜
性能等级 (PL)	类别 B, 性能等级 b
外形尺寸 W x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
短路保护	内置电子保险丝
最大电流消耗	1.1 A
二级电路电流消耗	5 A
最大功耗	6 A
额定工作电压, AC	230 V
电源类型	TT TN IT
线频率	50 ... 60 Hz
污染等级	2
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域 III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	40 °C 时最高 50%
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压 (PELV) 所有外露导电部件的接地
防护等级	IP54
环境条件	内部空间
环境温度	5 ... 40 °C
额定使用海拔	1000 m NN
产品重量	15 kg
电连接	压接式的端子 Push-in
材料备注	符合 RoHS