

# 联轴器 EAMC-19-20-5-9

订货号: 8126386

FESTO



## 数据表

特性	值
安装直径 1	5 mm
安装直径 2	9 mm
规格	19
标称长度	20 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.38 kgmm <sup>2</sup>
可传递的扭矩	1.1 Nm
产品重量	9 g
材料说明	RoHS 合规