

摆动抓手 DHWC-16-A

订货号: 8128711

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
最大替换精度	0.2 mm
最大开角	30 deg
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.1 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	角型
爪手力备份	无
结构特点	侧面连接方向 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
爪手的最大工作频率	2 Hz
6 bar 时的最短打开时间	4 ms
6 bar 时的最短关闭时间	12 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时, 张开总抓取扭矩	78.2 Ncm
总爪手扭矩, 关闭, 6 bar	65.7 Ncm
转动惯量	0.115 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	60 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	1.2 Nm
抓手最大扭矩 My, 静态	0.9 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	0.9 Nm

特性	值
产品重量	97 g
安装方式	要么： 通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销
气动接口	M3
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	阳极氧化精制铝合金
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
爪手夹爪材料	高合金钢