


# 减速机 EMGA-40-P-G12-EAS-40

订货号: 8141730

FESTO



## 数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	40 mm
马达安装法兰尺寸	40 mm
扭转间隙	0.31 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	12:1
最大驱动速度	18000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	20 Nm
减速机的惯性动量	0.025 kgcm <sup>2</sup>
最大输出扭矩	32 Nm
最大效率	96 %
抗扭刚度	1 Nm/arcmin
产品重量	450 g
减速机接口, 输出轴	40G
减速机接口, 驱动轴	40P
材料说明	RoHS 合规