

# 变径气嘴 NPFC-RS-G38-G18-MF

订货号: 8142595

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺纹接头材料              | 镀镍黄铜                            |
| 包规格                 | 10                              |
| 工作压力                | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                  |
| 额定紧固扭矩, 气接口 1       | 38.5 Nm                         |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%                           |
| 产品重量                | 19.82 g                         |
| 气接口, 气口 1           | G3/8                            |
| 气接口, 气口 2           | G1/8                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 密封件材料               | PVC                             |