



接近开关

SIED-M18NB-ZS-S-L

产品代号: 538275

FESTO

带插头，非齐平式安装



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 设计 | 圆形 |
| 符合标准 | EN 60947-5-2 |
| 授权 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 测量原则 | 电感式 |
| 额定切换距离 | 8 mm |
| 可靠的切换距离 | 6.5 mm |
| 缩小系数 | 铝 = 0.4 不锈钢, St 18/8 = 0.7 铜 = 0.3 黄铜 = 0.4 钢, St 37 = 1.0 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C |
| 重复精度 | 0.2 mm |
| 开关输出 | 非接触式 2-线 |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 迟滞 | 0.03 ... 1.9 mm |
| 最大切换频率, DC | 340 Hz |
| 最大切换频率, AC | 25 Hz |
| 最大输出电流 | 300 mA |
| 电压降 | ≤ 8 V |
| 最小负载电流 | 5 mA |
| 短路强度 | 否 |
| 工作电压范围 AC | 20 ... 265 V |
| 工作电压范围 DC | 20 ... 320 V |
| 线频率 | 50 Hz |
| 无效电流 | ≤ 1.5 mA |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 电连接 | 2针 M12x1 插头 |
| 尺寸 | M18 |
| 安装类型 | 带锁定螺母 |
| 紧固扭矩 | 30 Nm |
| 安装类型 | 非齐平 |
| 产品重量 | 50 g |
| 材料信息, 壳体 | 黄铜 PA 镀镍 |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |