


# 命令单元

## CPVSC1-AE16-DN

产品代号: 538654

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	78 mm
高度	40 mm
长度	113 mm
CP分支扩展	16输入 8输出 (或16阀)
现场总线接口	M12x1, 5-针, 代码A表示
特殊驱动器的诊断模块	ConditionMonitoring CP分支中有模块缺失 短路/过载, 输出 短路/过载, 输入 低电压, 阀岛 (扩展部分) 低电压, 输出模块 低电压, 传感器电源 低电压, 阀岛
通讯类型	Change of State Explicit Message Polling Strobed I/O
可以进行配置	EDS文件及图符
电磁线圈的最大数量	16
参数配置	模块和系统参数的配置接口 在运行和程序模式时在线 纯文本方式 (EDS)
极性容错保护	适用于所有工作电压接口
附加功能	Condition Counter
控制元件	DIL 开关, 用于设定 CP 配置 旋转开关, 用于设定工作站的编号和波特率
波特率	125, 250, 500 kBit/s 通过DIL开关进行调节
工作电压范围, DC 电子元器件/传感器	20.4 ... 26.4 V
DC工作电压, 负载电压	20.4 ... 26.4 V
额定DC工作压力, 负载电压	24 V
能源不充足缓冲	20 ms
协议	DeviceNet
残余纹波	4 Vss
残余脉动, 负载电压	4 Vss
额定工作电压时的电流消耗, 负载	取决于阀的型号和阀的数量
额定工作压力时的电流消耗	电子部件: <= 200 mA 传感器电源: 取决于传感器
储藏温度	-20 ... 50 °C
相对空气湿度	50摄氏度时为90% 非冷凝
直接和间接接触保护	PELV
防护等级	IP20 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C

特性	值
授权	c UL us - Recognized (OL)
产品重量	200 g
编址范围	0 ... 63 通过旋转开关进行设定
电绝缘, 总线接口	光电耦合器
特殊总线的LED显示	MOD: 模块状态 NET: 网络状态
特殊产品的LED显示	PL: 负载电源 PS: 电子元件电源, 传感器电源 SF: 系统错误
产品ID	产品类型: 气动阀 (27 dec.) 产品代码: 4736 十进制
安装类型	可选 带通孔 带高帽式导轨
外壳的材料信息	PA-加强
材料备注	符合 RoHS