

分支模块 MS12-FRM-G

产品代号: 541681

FESTO

在没有单向功能的情况下对压缩空气进行分配



技术参数

特性	值
装配位置	任意
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 20 bar
主流动方向 1->2 上的标准额定流量	25,000 ... 42,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-::-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	3,000 g
气动连接, 气口 1	气路板模块
气动连接, 气口 2	气路板模块
气动连接, 气口 3	G2
气动连接, 气口 4	G1
材料信息, 壳体	压铸铝