


# 直线型门架

## DHSL-2DGC25-HMP20

产品代号: 542999

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和模块化搬运轴，高效、精确、坚固。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价。



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂3.0
有效负载	0 ... 6 kg
驱动单元, Z 轴	HMP-20
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGC-25
驱动系统, Y 轴	气动
行程, Y 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm