

连接电缆

NEBM-L15G24-ES-5-LE24

订货号: 8178803

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
产品重量	510 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 连接类型	4x 插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	插头型式 L15
电气接口 1, 接口/线芯数	24
电气接口 1, 使用的接口/线芯	24
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	4x 电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	24
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	24
标称工作电压 DC	24 V
护罩	是
电缆长度	5 m
电缆特征	适用于拖链
弯曲半径, 固定电缆	23.1 mm
弯曲半径, 移动电缆	33 mm
电缆直径	3.3 mm...4.6 mm
电缆结构	2 x 4 x 0.25 mm ² + 2 x 8 x 0.08 mm ²
标称导线横截面积	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
线端	芯线套管
环境温度	-40 °C...70 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
储存温度	-40 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 100%
标称使用海拔高度	<= 2000 m NHN
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
KC 标记	KC-EMV

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	PUR