


# 设定点模块 MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

产品代号: 546224

FESTO

用于比例技术。



## 技术参数

特性	值
显示, 实际设定值	黄色 LED
预备状态显示	绿色 LED
工作电压范围 DC	20 ... 30 V
输入阻抗, 外部设定值输入	比较典型的 100 kOhm
输入阻抗, 设定值输入	3 kOhm
可调节的输出电压	0 ... 10 V
24VDC时的功耗	1.5 W
最大输出电流	27 mA
残余纹波	10 %
电压, 外部设定值输入	0 ... 10 V
电源电压设置参数设定	10 ... 10.6 V
电源电流设置参数设定	6 ... 6.36 mA
电位计, 外部设定值输入	2.5 ... 10 kOhm
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 60 °C
装配位置	任意
产品重量	80 g
端子截面	2.5 mm <sup>2</sup>
电连接	螺丝端子
安装类型	带高帽式导轨