

# 气路板底座 VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

订货号: 8188450

FESTO



## 数据表

特性	值
最大阀线圈数	32
尺寸 (宽x长x高)	45 mm x 104.3 mm x 53.3 mm
有关工作电压的说明	需要 SELV/PELV 固定电源 注意电压降
认证	RCM 商标
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
墙面安装的最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	131.1 g
电气接口 1, 连接系统	弹簧压接端子
电缆出口	直列式
底座的安装方法	通过通孔
气接口, 气口 1	用于 15 mm 插装式接头
气接口, 气口 5	用于 15 mm 插装式接头
材料说明	RoHS 合规
底座材料	加强型聚酰胺
盖子材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
套管材料	高合金不锈钢
夹子材料	高合金不锈钢
螺母材料	高合金不锈钢