


夹爪安装
EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP
订货号: 8191126

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
结构特点	垂直抓手安装
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 100%
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	95 g
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	高合金不锈钢
支架材料	高合金不锈钢
定位元件材料	高合金钢