



增压缸 DPA-63-D

订货号: 549397

FESTO



数据表

特性	值
活塞直径	63 mm
安装位置	可选
结构特点	双活塞式增压阀
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	为 G1/8 准备
输出压力 2	4 bar...16 bar
工作压力	2 bar...8 bar
压力调节范围	4 bar...16 bar
入口压力 1	2 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	6000 g
安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
气接口, 气口 3	G3/8
材料说明	RoHS 合规