


液压缓冲器
DYSD-Q13-7-5-Y1F-Y9
订货号: 8199040

FESTO



数据表

特性	值
规格	7
行程	5 mm
缓冲	自调节
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	0.5 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	根据 Festo 内部定义达到 F1A 强度等级，适用于电池生产，在铜/锌/镍应用场合存在一定限制
环境温度	-10 °C...60 °C
缓冲长度	5 mm
最大停止力	270 N
最大紧固扭矩	3 Nm
每个行程的最大能耗	2.1 J
每小时最大能耗	5040 J
重置力	7 N
最小插入力	20 N
产品重量	20 g
质量范围	16.8 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢
活塞杆材料	高合金钢
螺母材料	高合金钢