


减速机 EMGA-80-P-G5-SAS-100

订货号: 552195

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	80 mm
马达安装法兰尺寸	100 mm
扭转间隙	0.12 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	5:1
最大驱动速度	7000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	110 Nm
减速机的惯性动量	0.45 kgcm ²
最大输出扭矩	176 Nm
最大效率	98 %
抗扭刚度	6 Nm/arcmin
产品重量	2100 g
减速机接口, 输出轴	80G
减速机接口, 驱动轴	100A
材料说明	RoHS 合规