


旋转模块 ERMB-20

产品代号: 552706

FESTO

电子部件，输出界面和摆动缸DRQD上的一样。



技术参数

特性	值
尺寸	20
设计结构	机电式旋转模块 带齿带
装配位置	任意
旋转角度	无末端
减速比	4,5:1
产品重量	850 g
驱动小齿轮的直径	6 mm
齿带斜度	2 mm
最大输出速度	300 1/min
最大输入速度	1,350 1/min
最大驱动扭矩	0.7 Nm
无负载时的驱动扭矩	< 0.07 Nm
环境温度	-10 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
材料信息，壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，驱动轴	锻造铝合金 阳极氧化处理 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息，盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，齿形带	玻璃纤维外包氯丁橡胶