



光导设备

SOE4-FO-L-HF2-1N-M8

产品代号: 552798

FESTO

适合于不同材料的小型部件的检测。



技术参数

特性	值
设计	块状设计
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
测定变量	位置
测量原则	光电元件
测量方式	光纤单元
光的类型	减小系数
相互影响	有防护 最多四个设备并排安装
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	NPN
切换元件功能	可切换
最大切换频率	1,500 Hz
最大输出电流	100 mA
电压降	≤ 2.4 V
计时器功能	1 - 2000 ms
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	10 %
无效电流	≤ 25 mA
极性容错保护	适用于所有工作电压接口
电连接	4针 M8x1 插头
安装类型	带通孔 带高帽式导轨
装配位置	任意
产品重量	17 g
材料信息, 壳体	ABS
显示	LED
工作状态显示	黄色 LED
功能储备显示	绿色 LED
设定选项	Teach-In 通过电接口进行示范 - 记忆
防护等级	IP64
绝缘电压	50 V
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L