


气路条
MHJ9-PN16
产品代号: 553123

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	10 mm
阀位的最大数量	16 可提供按照用户要求定制的版本
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	390 g
安装类型	带安装支架
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	非管道式
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	阳极氧化铝合金