

變徑軸套 DAYH-8

訂貨編號: 1165488

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
安裝位置	可選
位置偵測	無
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	48.5 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	高合金不鏽鋼