


# 徑向夾爪 DHR5-40-A-NC

料號: 1310167

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	40
最大復位精度	$\leq 0.2$ mm
最大開啟角度	180 deg
旋轉對稱	$\leq 0.2$ mm
夾爪的重複精度	$\leq 0.1$ mm
夾爪指的數量	2
裝配位置	任何
操作模式	雙動
夾爪功能	徑向
後備夾爪力	關閉狀態
設計結構	有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	4 ... 8 bar
夾爪的最大工作頻率	$\leq 2$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	151 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	110 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
環境溫度	5 ... 60 °C
質量慣性力矩	4.24 kgcm <sup>2</sup>
夾爪夾指靜態時Fz的最大作用力	200 N
夾爪夾指靜態時Mx最大扭矩	14 Nm
夾爪夾指靜態時My最大扭矩	14 Nm
夾爪夾指靜態時Mz最大扭矩	14 Nm
產品重量	844 g
安裝類型	內螺紋和定位軸套 具通孔和對心軸套 選配
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	高合金鋼