

# 紧凑型气缸 ADN-1 1/4" - 1 1/2" - I-P-A

订货号: 557095

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 行程                  | 1,5 in  |
| 活塞直径                | 1 1/4"  |
| 活塞杆螺纹               | 5/16-24 UNF-2B  |
| 基于标准                | ISO 21287   |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫  |
| 安装位置                | 可选  |
| 工作模式                | 双作用   |
| 活塞杆端部               | 内螺纹   |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒型材                                       |
| 位置检测                | 通过接近开关  |
| 衍生型                 | 一端活塞杆   |
| 工作压力                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 环境温度                | -4 °F...176 °F  |
| 端位的冲击能量             | 0,295 ft-lbf  |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 93,3 lbf  |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 109 lbf   |
| 0 mm 行程的移动质量        | 1707 oz   |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 854 oz  |
| 0 mm 行程的基本重量        | 7540 oz   |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 256 oz  |
| 安装方式                | 要么:<br>带通孔<br>通过内螺纹安装<br>带附件                            |
| 气动接口                | 1/8 NPT   |

| 特性      | 值           |
|---------|-------------|
| 有环螺钉材料  | 钢           |
| 盖子材料    | 阳极氧化精制铝合金   |
| 动态密封件材料 | TPE-U(PU)   |
| 活塞杆材料   | 高合金钢        |
| 缸筒材料    | 光滑阳极氧化精制铝合金 |