

# 精巧型氣壓缸

## AEVULQ-32- -P-A-S6


料號: 156354  
Classic

FESTO

用於近接感測，採用方形活塞桿防止轉動。

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



代表範例



### 技術參數

| 特性                        | 值                             |
|---------------------------|-------------------------------|
| 行程                        | 1 ... 25 mm                   |
| 活塞直徑                      | 32 mm                         |
| 緩衝                        | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置                      | 任何                            |
| 操作模式                      | 單動<br>推的動作                    |
| 活塞桿末端                     | 內螺紋                           |
| 設計結構                      | 活塞<br>活塞桿                     |
| 位置檢測                      | 用於近接感測器                       |
| 多樣型                       | 耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C         |
| 防止扭轉/導向                   | 方形活塞桿                         |
| 操作壓力                      | 0.8 ... 10 bar                |
| 操作介質                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度                      | 0 ... 120 °C                  |
| 在端點位置的衝擊能量                | 0.4 J                         |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程        | 450 N                         |
| 0 mm行程時的運動質量              | 49 g                          |
| 每 10 mm 行程所增加的重量          | 40 g                          |
| 0 mm行程時的基本重量              | 300 g                         |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數         | 9 g                           |
| 安裝類型                      | 選配<br>具通孔<br>具配件              |
| 氣壓連接                      | G1/8                          |
| Material of flange screw  | 鋼, 鍍鋅                         |
| Material cover            | 鍛造鋁合金                         |
| Material of dynamic seals | FPM                           |
| Material piston rod       | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |
| Material cylinder barrel  | 鍛造鋁合金                         |