

# 电滑块 EGSP-20- -

产品代号: 562754  
将被停止供应的产品



带循环滚珠轴承导向

将停止供货的产品，

供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	25 ... 125 mm
尺寸	20
丝杆直径	6 mm
装配置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	机电式直线定位轴 带滚珠丝杠
核对位置	Reference switch
螺杆类型	滚珠丝杠
最大加速度	10 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.1 ... 0.6 m/s
重复精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
防护等级	IP10
环境温度	0 ... 40 °C
固定轴承动态基本负载率	1,150 N
直线导向动态基本负载率	4,770 N
转动面积矩 2nd 度ly	6E+03 mm <sup>4</sup>
转动面积矩 2nd 度lz	61.4E+03 mm <sup>4</sup>
最大输送力 Fx	69 ... 112 N
直线导向静态基本负载率	8,030 N
每米行程的重力惯性力矩JH	0.01 kgcm <sup>2</sup>
恒定输送	1 ... 6 mm/U
固定轴承静态基本负载率	735 N
安装类型	带内螺纹和销钉
材料信息, 端盖	压铸铝 有镀层
材料信息, 型材	高合金钢, 耐腐蚀
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 驱动器盖	压铸铝 有镀层
材料信息, 滑块	钢
材料信息, 主轴螺母	钢
材料信息, 主轴	钢