


# 圓形氣缸 EG-6-20-PK-3

訂貨編號: 15894

FESTO



## 資料表

特性	值
行程	20 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	在一端 不可調
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	無
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	3 bar...7 bar
工作模式	單動 推
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
6 bar 時的理論力值，前進行程	11.8 N
理論最小彈簧返回力	3.1 N
理論最大彈簧回復力	5.2 N
產品重量	23 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
氣動介面	PK-3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金鋼
密封件材質	NBR
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼