


# 阀岛 MPAL-VI

产品代号: 569926  
★ 核心产品范围

FESTO



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
电连接	现场总线 多针插头 I-Port IO-Link
电气 I/O 系统	是
阀岛型号	34
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 40 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材料备注	符合 RoHS
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
阀位的最大数量	32
压力区的最大数目	20
驱动类型	电气的
阀功能	2/2 常闭, 单电控 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 2x3/2 常开/常闭, 单电控 3/2 常闭, 单稳态 3/2 常开, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
设计结构	活塞滑块 带弹簧复位的提升阀
先导类型	电气的

特性	值
阀规格	10 mm 14 mm 20 mm
先导气源	外置的 内置的
最大标准额定流量	360 l/min , 10 mm时 670 l/min , 14 mm时 870 l/min , 20 mm时
适合真空	是
切换位置指示器	LED
信号状态显示	LED
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 25 %