

# ISO 標準氣缸 DNC-50-125-PPV

訂貨編號: 163388

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                                      |
|-----------------------|--|
| 行程                    | 125 mm                                 |
| 活塞直徑                  | 50 mm                                  |
| 活塞桿螺紋                 | M16x1.5                                |
| 緩衝                    | 氣動緩衝，兩端可調                              |
| 安裝位置                  | 可選                                     |
| 符合標準                  | ISO 15552                              |
| 活塞桿端部                 | 外螺紋                                    |
| 結構特點                  | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒型材                      |
| 位置偵測                  | 無                                      |
| 訂製品                   | 一端活塞桿                                  |
| 工作壓力                  | 0.06 MPa...1.2 MPa<br>0.6 bar...12 bar |
| 工作模式                  | 雙作用                                    |
| 工作介質                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )               |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 環境溫度                  | -20 °C...80 °C                         |
| 端位的衝擊能量               | 0.2 J                                  |
| 緩衝長度                  | 22 mm                                  |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程    | 990 N                                  |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程     | 1178 N                                 |
| 0 mm 行程的移動質量          | 538 g                                  |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量     | 25 g                                   |
| 0 mm 行程的基本重量          | 1260 g                                 |
| 每 10 m 行程的附加重量        | 64 g                                   |
| 安裝方式                  | 透過內螺紋安裝<br>具有附件                        |
| 氣動介面                  | G1/4                                   |
| 材料說明                  | RoHS 合規                                |

| 特性    | 值                 |
|-------|-------------------|
| 蓋子材料  | 壓鑄鋁<br>含塗層        |
| 密封件材質 | TPE-U(PU)         |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼              |
| 缸筒材料  | 精製鋁合金<br>光滑陽極氧化處理 |