


連接電纜 SIM-M12-4GD-5-PU

訂貨編號: 164259

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 EN 61984
電氣介面	5 針/4 芯 直列式插座/開放式 M12x1/-
插頭編碼	A
操作電壓範圍 DC	0 V...250 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	2.5 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	彎曲強度：符合 Festo 標準 測試條件按要求提供 拖鏈：> 500 萬次循環，彎曲半徑 75 mm
電纜直徑	4.5 mm
電纜結構	4 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
電線絕緣顏色代碼	藍色 棕色 黑色 白色
防護等級	IP65 IP68
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

特性	值
材料說明	RoHS 合規 不含鹵素 不含磷酸酯
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PU)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PU)
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳黃銅
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍金黃銅
絕緣護套材料	PP