

止動氣壓缸


STA-50-30-P-A-R

料號: 164885

FESTO

具滾動軸

該產品不可用於流質環境。該產品易於更改成雙動氣壓缸



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------|
| 行程 | 30 mm |
| 活塞直徑 | 50 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 拉的動作 |
| 設計結構 | 活塞桿具滾輪 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 防止扭轉/導向 | 扁平活塞桿 |
| 操作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 衝擊力 | 2,300 N |
| 在切換操作時可允許的側向作用力 | 1,100 N |
| 安裝類型 | 選配 具通孔 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| 蓋子的材料訊息 | 鋁 |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 鋁 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 滾輪材料注意須知 | 鋼 |