

電磁線圈 MSN1W-24AC/12DC

訂貨編號: 170152

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 安裝位置 | 可選 |
| 最短抓取時間 | 10 ms |
| 持續通電率 | 100% |
| 功率因數 (cos phi) | 0.7 |
| 線圈的特性參數 | 12 V DC: 5.0 W 24 V AC : 50 Hz, 啟動功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 24 V AC : 60 Hz, 啟動功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA |
| 允許的電壓波動 | At 50 Hz ± 10% 為 60 Hz -10...+20% |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 介質溫度 | -10 °C...50 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| 產品重量 | 80 g |
| 電氣介面 | 3 針 類型 A 夾緊式 符合 DIN EN 175301-803 標準 |
| 安裝方式 | 夾緊 透過保持夾 |
| 外殼材質 | PA |
| 電觸頭材料 | 鋼 |
| 線圈材料 | 銅 |