


控制器 CECC-D

产品代号: 574415
将被停止供应的产品

FESTO

紧凑型控制器Codesys V3，带 I/O, CAN, Ethernet.
将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
额定工作电压 DC	24 V
工作电压	19,2 - 30 V DC
电流消耗	24 V DC时标称值为100 mA
最大功耗	4.3 A
环境温度	0 ... 55 °C
储藏温度	-25 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	200 g
抗振动能力测试	符合 EN 61131-2
抗震能力测试	符合 EN 61131-2
电气连接技术, I/O	插座条, 宽度 3.5 mm
状态显示	LED
CPU 数据	400 MHz 处理器
数字输入, 编号	12
数字量输入, 开关逻辑	正向逻辑 (PNP)
数字输入, 快速计数输入	2, 每个最高180 kHz
数字输入, 输入信号显示	3 ms typ.
数字输入, 输入电压/电流	24 V DC
数字输入, 判断为True的额定值	>= 15 VDC
数字输入, 判断为False的额定值	<= 5 VDC
数字输入, 电绝缘	是, 通过光耦合器
数字输入, 状态显示	LED
最大直线长度	30 m 输入
数字输出, 编号	8
数字量输出, 开关逻辑	正向逻辑 (PNP)
数字输出, 触点	晶体管
数字输出, 输出电压	24 V DC
数字输出, 输出电流	500 mA
数字输出, 电绝缘	是, 通过光耦合器
数字输出, 切换频率	max. 1 kHz
数字输出, 短路保护	是
数字输出, 状态显示	LED
协议	CANopen Modbus TCP

特性	值
现场总线接口	CAN-Bus
现场总线接口, 连接技术	插头 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传送率	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s 通过软件可调
现场总线接口, 电绝缘	是
USB 接口	USB 1.1
以太网, 连接插头	RJ45
以太网, 数字	1
以太网, 数据传输速度	10/100 Mbit/s
以太网, 支持的协议	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
编程软件	CODESYS provided by Festo V3
编程语言	符合 IEC 61131-3 标准 梯形图 (LDR) 指令表(STL) 结构性 功能图 顺序功能图
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
认证签发部门	UL E239998-D1001