

圓形氣壓缸

DSAG-20- -PPV-S2

料號: 171777



將停止供貨的產品

端蓋具有螺紋突起, 具雙出活塞桿

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.

FESTO

代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 1 ... 320 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 活塞桿螺紋 | M8 |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 活塞桿末端 | 外螺紋 |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 緩衝長度 | 17 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 158.3 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 188.5 N |
| 0 mm行程時的運動質量 | 79 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 3.9 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 138 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 7.2 g |
| 氣壓連接 | M20x1,5 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |