


步進馬達接口 SPC200-SMX-1

產品代號: 175731

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 分辨率 | 每個mm為 0.01000 到 9999.99999 步 |
| 步進馬達控制器輸出的類型 | 推-拉, 符合 RS 485 / RS 422 標準 最大電纜長度: 50 m |
| 輸入類型: READY | 切換電壓: 24 V 通過繼電器觸點切換 |
| 最大切換電流, 步進馬達控制器輸入 | 8 mA |
| 可編程的行程 | 0 ... 9,999.99 mm |
| 控制信號, 步進馬達控制器 | +待命狀態/-待命狀態(輸入) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP |
| 數位輸入的數量 | 3 |
| 輸入口的類型 | 符合 IEC 61131-2 正向邏輯 (PNP) 無電絕緣 |
| 最大頻率斜坡 | 500 kHz/s |
| 額定工作電壓, DC 輸入 | 24 V |
| 步頻率 | 80 ... 40,000 Hz |
| 電流消耗, 輸入 | 8 mA |
| 典型的電流消耗, 插入式模組 | 80 mA |
| 容許的電壓波動, 輸入 | +/- 15% |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 產品重量 | 69 g |
| 電氣連接, 輸入 | 端子條 5-pin |
| 電氣連接, 步進馬達 | 插頭插座 SUB-D 15-pin |
| 安裝空間 | 從 3 起 對於 MMI : 4或更多 |