



# 电磁阀

## VUVG-B14-M52-MZT-F-1H2L-W1

产品代号: 578168

FESTO

该型号产品适用于真空。



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
阀规格	14 mm
标准额定流量	520 ... 630 l/min
工作压力 MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
工作压力	-0.9 ... 8 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
防护等级	IP40 带插头插座
额定尺寸	5.6 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推 被覆盖
先导类型	由先导控制
先导气源	外置的
重叠	正重叠
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
适合真空	是
切换时间, 关闭	37 ms
切换时间, 打开	13 ms
持续通电率	100 %
逻辑为0的最大正向测试脉冲	700 μs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	900 μs
线圈的特性参数	24 V DC: 1 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
环境和介质温度的限制	不带保持降流功能 -5 - 50 °C
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 60 °C

特性	值
产品重量	70 g
电连接	通过电连接板
安装类型	在气路轨上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金