

齿形带式电缸 ELGA-TB-KF-150- -

订货号: 8024917

FESTO



数据表

特性	值
驱动小齿轮的有效直径	73.85 mm
工作行程	50 mm...7000 mm
规格	150
行程余量	0 mm
齿形带齿距	8 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带齿形带
电机类型	步进电机 伺服电机
测量系统的功能原理	增量
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
重复精度	±0.08 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
最大力 F _y	11000 N
最大力 F _z	11000 N
最大力矩 M _x	167 Nm
最大力矩 M _y	1150 Nm
最大力矩 M _z	1150 Nm
最大进给力 F _x	2000 N
进给常数	232 mm/U
润滑间隔取决于工作距离	1000 km
滑块重量	7,24 kg
附加滑块的重量	5,84 kg
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
防尘带材料	不锈钢条

特性	值
驱动盖材料	阳极氧化锻造铝合金
导向滑块材料	回火钢
导轨材料	回火钢 带 Corrotect 涂层
滑轮材料	高合金不锈钢
滑块材料	阳极氧化精制铝合金
齿形带夹紧件材料	压铸不锈钢
齿形带材料	聚氯丁烯，带玻璃纤维和尼龙涂层 聚氨酯，带钢丝绳和尼龙套 聚氨酯，带钢丝绳