



电磁阀

VUVG-B14-P53E-Z-F-P1

产品代号: 8033545

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/3 中泄式
驱动类型	电气的
阀规格	14 mm
标准额定流量	460 ... 600 l/min
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
授权	c UL us - Recognized (OL)
认证签发部门	UL MH19482
防护等级	IP65 带电控先导阀和插头插座
额定尺寸	5.6 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
先导类型	由先导控制
先导气源	外置的
重叠	正重叠
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
适合真空	是
切换时间, 关闭	24 ms
切换时间, 打开	14 ms
反向切换时间	20 ms
持续通电率	100 %
逻辑为0的最大正向测试脉冲	700 μs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	900 μs
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	65 g
电连接	通过电控先导阀
安装类型	在气路轨上
先导接口	符合ISO 15218
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金