

夾緊筒

KP-20-2000

料號: 178459

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 夾緊的類型以及動作的方向 | 位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放 |
| 設計結構 | 傾斜的碟片 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| Operating pressure MPa | <= 1 MPa |
| 操作壓力 | <= 10 bar |
| Release pressure (MPa) | >= 0.3 MPa |
| Release pressure (bar) | >= 3 bar |
| 需要被夾取的圓形材料 | 20 mm |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 靜態保持力 | 2,000 N |
| 產品重量 | 170 g |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material spring | 彈簧鋼 |
| Material housing | 鋁 電鍍 |
| Material clamp jaws | 黃銅 |
| Material piston | POM |