



# 电磁阀

## VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8

产品代号: 8035189

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
阀规格	26.5 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定尺寸	6.6 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
先导类型	由先导控制
先导气源	外置的
流动方向	不可逆
重叠	下重叠
先导压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
先导压力	1.5 ... 10 bar
b 值	0.2
C 值	4.6 l/sbar
反向切换时间	10 ms
逻辑为0的最大正向测试脉冲	2,000 $\mu$ s
逻辑为1的最大负向测试脉冲	3,600 $\mu$ s
线圈的特性参数	参见电磁线圈, 需单独订购
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	310 g
安装类型	在气路轨上 带通孔 可选
排气接口	非管道式
先导排气口82	M5
先导排气口84	M5
先导气口12	M5
先导气口14	M5
气动连接, 气口 1	G1/4

特性	值
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝 经过喷涂
材料信息, 螺丝	镀锌钢