

# 低耗氣量氣槍 LSP-1/4-C

訂貨編號: 184318

FESTO



## 資料表

特性	值
排氣功能	計量吹氣
工作壓力	0 bar...10 bar
標準標稱流量	120 l/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
聲壓度	90 dB(A)
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	125 g
氣動介面	內螺紋 G1/4
外殼材質	加強型 PA6