

调试 GFCH-3

订货号: 8044341

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	三轴系统
服务范围	测试模式下驱动驱动轴 数据备份和记录 指导机器操作人员，例如故障诊断和消除，更改位置参数值 驱动轴的配置和参数设置 优化控制参数和找零位 检查接线、接口、行程路径和能链
现场工作	7 个工作小时
客户需求	Festo 组件的使用 访问机器或系统 机械、气动和电气工作完成 负责机器的合格人员必须在约定日期到场
提供服务	8-10 天 (需双方约定)