



空氣調理組組合 LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA-A

產品代號: 195177

FESTO

帶鎖定調壓手輪和壓力表, 許用壓力 12 bar, 用於無油氣源.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
繫列	D
驅動器鎖	集成有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	分支模塊 過濾減壓閥 帶壓力表
冷凝物最大容積	43 cm ³
杯罩保護	金屬保護罩
壓力表	帶壓力表
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
標準額定流量	5,200 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,840 g
安裝類型	可選 線路安裝 帶附件
氣動連接, 氣口 1	G1/2
氣動連接, 氣口 2	G1/2
外殼的材料信息	牙鑄鋅
杯罩的材料信息	PC