

塑膠氣管 PFAN-10X1,5-NT

訂貨編號: 197064

FESTO



資料表

特性	值
外徑	10 mm
流量相關彎曲半徑	140 mm
內徑	7 mm
最小彎曲半徑	22 mm
使用說明	無文字的氣管
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...7 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...16 bar
關於工作壓力的提示	水：溫度範圍為 0 - 85°C 時，最大值為 0.6 MPa 水蒸氣：0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰） 水蒸氣
材料的防火測試	UL94 V-0
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明 參見合規性聲明
介質溫度注意事項	水蒸氣：最高 120 °C
環境溫度	-20 °C...150 °C
產品重量（取決於長度）	0.087 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 10 mm
顏色	本色
蕭氏硬度	D 60 +5
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PFA