


平行夾爪 HGPM-08-EZ-G9

料號: 197564

FESTO

通過螺絲進行直接法蘭安裝, 定位銷用於中心



技術參數

特性	值
尺寸	8
每個夾爪夾指的行程	2 mm
最大復位精度	0.2 mm
旋轉對稱	0.15 mm
夾爪的重複精度	≤ 0.05 mm
夾爪指的數量	2
Drive system	氣壓
操作模式	單動 已關閉
夾爪功能	平行
後備夾爪力	無
設計結構	斜面板
位置檢測	無
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	16 N
操作壓力	4 ... 8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.9 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.1 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	8 N
夾爪夾指靜態時Fz的最大作用力	10 N
夾爪夾指靜態時Mx最大扭矩	0.1 Nm
夾爪夾指靜態時My最大扭矩	0.1 Nm
夾爪夾指靜態時Mz最大扭矩	0.1 Nm
產品重量	18 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接	M3
材料備註	符合 RoHS
Material cover cap	POM
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	高合金鋼