


分支模組 PMBL-90-HP3-E

料號: 2663892

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 尺寸 | 90 |
| 額定直徑 DN | 36 |
| 系列 | L |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 分支模組 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 50 bar |
| 嚮導壓力 | 0 ... 50 bar |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 壓力設備指令 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 2,600 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR PE |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |