

伺服压机 YJKP

订货号: 8077950

FESTO



数据表

特性	值
压紧力	0 kN...17 kN
工作行程	100 mm...400 mm
电缆长度	5 m...15 m
扫描频率	1000 Hz
协议	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC UA PROFINET IO TCP/IP
安装位置	可选
电机类型	伺服电机
最大加速度	2 m/s ²
持续通电率	100%
进给速度	0 mm/s...250 mm/s
精度 (± % FS)	0.25 %FS
最大有效负载	19.5 kg...95 kg
产品重量	5,5 kg...66,7 kg
环境温度	0 °C...40 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP20
相对空气湿度	0 - 90%
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III