



氣電轉換器

PE-1/8

料號: 3344

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
授權	CCC
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
操作壓力	0.8 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
環境溫度	-10 ... 60 °C
開關輸出	接觸類型
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	轉接開關
最大開啟點	0.8 bar
最小關閉點	0.2 bar
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
使用型錄用於感應負載	AC-14 DC-13
使用型錄用於歐姆負載	AC-12 DC-12
電氣連接	4芯 電纜
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
電纜長度	1 m
Material cable sheath	PVC
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/8
產品重量	225 g
Material housing	Anodised aluminium 牙鑄鋅
Material membrane	CR
設定選項	永久設定
防護等級	IP65
絕緣電壓	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
污染程度	3